

You are here: Products » Connectors f.con » D-Sub connectors » D-Sub in SMD-mounting » DS ...
SMD TR » **DS 09 SMD TR**



► Heatsinks f.cool

► Cases f.case

▼ Connectors f.con

► Sockets

► PCB connectors

► IDC-connectors

▼ D-Sub connectors

■ D-Sub standard connectors

■ D-Sub connectors High Density

■ D-Sub filter connector

■ D-Sub connector for flat ribbon cable

■ D-Sub mixed layout connectors

■ **D-Sub in SMD-mounting**

■ D-Sub connector in pressfit technology

■ D-Sub hoods

■ D-Sub accessoires

■ Brackets for PC

► Optoelectronics

D-Sub in SMD-mounting

DS 09 SMD TR

Male headers; Rollenaußendurchmesser 330 mm, packing: tape and reel (150 pcs/reel)

add to request



Features

Technical Drawing

Variants

contact material	Cu-Legierung
surface contact / contact sleeve	hartvergoldet über Nickel
Casing frame	Stahl, verzinkt
Isolierkörpermaterial	PCT, GF
insulation resistance	≥5 GΩ
class of flammability	UL 94 V-0
test voltage	1000 V
Strombelastbarkeit	5 A (20 °C)
circuit voltage	125 V AC
volume resistivity	max. 10 mΩ vor Beanspruchung, ΔR 10 mΩ nach Beanspruchung nach DIN 41652, Teil 2 (MIL-C-24308)
Luftstrecke und Kriechstrecke	Kontakt - Kontakt > 1,0mm Kontakt - Masse > 1,0mm
Betriebstemperatur	-55 °C ... +125 °C
Gütestufe / Steckzyklen	Gütestufe 2 = 200 Steckzyklen