


Block Forks – Nylon Insulated with Insulation Grip 12-10 AWG

Product Number†	UPC (054007-)	Wire Range (AWG)	Stud Size	W	C	L	E	Thickness	Barrel Length	Barrel I.D.	Maximum Insulation Diameter	Terminals per: Carton	Case
MNG10-6FBX	23722	12-10	6	0.32	0.29	1.03	0.84	0.040	0.25	0.135	0.250	50	500
MNG10-6FBK	02017	12-10	6	0.32	0.29	1.03	0.84	0.040	0.25	0.135	0.250	—	500
MNG10-8FBX	23730	12-10	8	0.32	0.29	1.03	0.84	0.040	0.25	0.135	0.250	50	500
MNG10-8FBK	02018	12-10	8	0.32	0.29	1.03	0.84	0.040	0.25	0.135	0.250	—	500
MNG10-10FBX	23748	12-10	10	0.32	0.29	1.03	0.84	0.040	0.25	0.135	0.250	50	500
MNG10-10FBK	02019	12-10	10	0.32	0.29	1.03	0.84	0.040	0.25	0.135	0.250	—	500







	MNG10-6FB	MNG10-8FB	MNG10-10FB
Stud Size	6	8	10
Wire Range	12-10	12-10	12-10

Downloaded from Arrow.com.