


一般公差	
10以下	± 0.2
10を超え30以下	± 0.25
30を超え100以下	± 0.3
角度	± 3°

注;

1. 嵌合相手ハウジング型番 172201
2. 使用端子型番 170279
3. 型番 172201 と嵌合時に干渉なく所定の機能を満足する事.
4. -A- 面から 22mmの所で測定.
5. 適用製品規格番号 108-5136.

NOTE;

1. THE MATING COUNTERPART PART NUMBER : 172201
2. APPLIED CONTACT : P/N 170279
3. TO BE MATE WITH PLUG HOUSING (P/N 172201) SMOOTHLY
4. TO BE MEASURED AT 22mm FROM -A-
5. APPLICABLE PRODUCT SPEC. NUMBER : 108-5136

番号 (P/N)	色 (COLOR)
172202-4	緑 (GREEN)
172202-2	黒 (BLACK)
172202-1	自然色 (NATURAL)

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
B1	REVISED ECR-16-017008	TS	KB	27DEC 2016
B	灰色追加 J-10513	D.M	[illegible]	9/18/88
A1	黄色追加 (P-DWG REV.A) 1827-8527	K.O	[illegible]	5/27/87
A	変更 (P-DWG REV.A 1827-8527)	[illegible]	[illegible]	1/9/01
0	作成 J80-5534	Ky	M.J	2/1/79

製番 (NUMBER) C-172202

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記事 (DESCRIPTION)

©1979-2016
タイコエレクトロニクス ジャパン合同会社
TE Connectivity Ltd. グループ

©1979-2016 Tyco Electronics Japan G.K.,
a TE Connectivity Ltd. Company
All Rights Reserved

参考図面
(CUSTOMER COPY)
(REFERENCE ONLY)

TE Connectivity

材料 (MATERIAL) 耐熱 66 ナイロン (HEAT RESISTING 66 NYLON)

仕上 (FINISH) 色 : 表参照 (COLOR: SEE TABLE)

適合電線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG)

被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)

分類 (CLASS)

型式 (TYPE)

DR. K. Yuasa 12/19/79
CHK. A. Tomita 12/19/79
DE. M. Tsuruoka 12/21/79
APP. Y. Sato 12/24/79

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±1°0

尺度 (SCALE) 2-1

LOC J | SIZE B | 番号 (NO) C-172202 | REV. B1

名称 (NAME) 3極 エコノシール シリーズ "J" コネクタ キャップ ハウジング
3Pos ECONOSEAL SERIES "J" CONNECTOR CAP HOUSING

AMP J 030-2

単位: 粍 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Arrow.com.