

HB.16, HB-K.16, HD.40, HD-K.40 Gehäuse/Housings

Baugröße/Size 6

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Verschlussbügel am Oberteil/Locking clip on hood

IP 65



Bezeichnung
Description



Bestelltext
Designation

Bestell-Nr.
Order No.

Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform
Surface mounted housing: Bottom entry, Standard construction




HB.16.AGD

1-1102305-6

Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection
HB-K.16.AGD

2-1102305-6

Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform
Surface mounted housing: Side entry, Standard construction



21
2x21
2xM25

HB.16.SGD.1.21.Z
HB.16.SGD.2.21.Z
HB.16.SGD.2.M25

1-1102308-6
1-1102310-6
0-1106448-1



Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection

21
2x21
2xM25

HB-K.16.SGD.1.21.Z
HB-K.16.SGD.2.21.Z
HB-K.16.SGD.2.M25.Z

2-1102308-6
2-1102310-6
0-1106448-5

Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Hohe Bauform
Surface mounted housing: Side entry, High construction



21
2x21
29
2x29
2xM32

HD.40.SGD.1.21.Z
HD.40.SGD.2.21.Z
HD.40.SGD.1.29.Z
HD.40.SGD.2.29.Z
HD.40.SGD.2.M32.Z

1-1102589-6
1-1102591-6
1-1102593-6
1-1102595-6
0-1106451-1

Mit Korrosionsschutz
With corrosion protection

21
2x21
2xM32

HD-K.40.SGD.1.21.Z
HD-K.40.SGD.2.21.Z
HD-K.40.SGD.2.M32.Z

2-1102589-6
2-1102591-6
0-1106451-5