









Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 420 Stück
Packaging unit: 420 pcs




ohne Ansaughaube
without hood



Abspulrichtung - Reel off Direction



Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal




Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6µm
Terminal Area 4-6µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1mm

1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool

Copyright by TE GmbH Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.	Information:			Tolerances		Scale 5:1	
					All Dimensions in mm		
	Customer drawing:			Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation ERNI-Messerleiste THR, Powerm. 1mm Male Con. THR, Powerm. 1mm	
	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.						
	j		06.09.2012		 TE Connectivity	C- 214916-E	I
Index		Date		Class			MSPEED