



Scale 1:1

Bestückungsplan / contact layout



Leiterplatten- Lochbild / PCB drillhole pattern



Tauchlötanschluss 0,3 x 0,7 mm  
solder terminal 0,3 x 0,7 mm

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen  
performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2  
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen vom dem englischen Original gilt das englische Original.  
 The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original.  
 In case of any deviation the English version shall prevail.  
 Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen vom dem englischen Original gilt das englische Original.  
 The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original.  
 In case of any deviation the English version shall prevail.  
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksausstattungsverletzung vorbehalten.  
 The reproduction, calculation and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Dimension no.	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	All Dimensions in mm	Scale 2:1 Material
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-DIN 41612 / IEC-60603-2 Female Connector R/3 30 Solder + Clip Type 7
			<b>C= 374394-E</b>
b	20.05.2021		I
Index	Date		A3
			Class STVR/3