





© 1977 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP 社の製品は特許又は特許出願中

© 1977 AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND/OR PATENTS PENDING



注: 1. 通用製品規格 108-10028.

△ 0.00127 最小厚のニッケルめっきに接触部 (φ1.588 の
ピン径部) のみ 0.00076 最小厚の金めっき。

3. 形状寸法は 66102 (4p 66103) 相当

※ 1: 11 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST	2
C	0 RELEASED (P-DIST REV. 0) 2/11/77
LTR.	REV (REVISION RECORD)
DR.	CHK. DATE

- / n リーバ逆巻品 (ニ=アソート用)		170245-2	
AWG 24~20 (0.20~0.56)	φ 1.02~2.03	170246-1	170245-1
通用電線規格 (AWG 24~20)	絶縁被覆外径	バラ状端子型番	番号 (NUMBER)
材料 (MATERIAL)	公差 (TOLERANCE)	AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
黄銅 (板厚 0.32)	EXCEPT ± 0.13 AS NOTED ±	名称 (NAME):	
仕上 (FINISH)	DR. 2/11/77 CHK. 2/11/77 DE. 2/11/77 APP. 2/11/77	アソート III (H) 42 #16 ピンコネクタ	
△ 参考		SIZE B	LOC J
		番号 (NO.): C-170245	
		尺 (SCALE): 5-1	REV. 0
		SHEET	