







X (Lochbild) (board drillings)




X Kontaktbelegung contact loading



Z 10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:



09 28 148 6519	2	Au flash over PdNi over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1:1 2:1 10:1	Bauform 2R Messerleiste Einlöt 2,5 , 48pol. SMC (Hochtemperatur) type 2R male connector solder 2,5 , 48pol. SMC (high temperature)		
			Detail.	18.06.09	LehT				
			Insp.	18.06.09	mte				
			Stand.						
35540	15.07.09	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 28 148 x519		Blatt/ page /
35518			D-32339 ESPELKAMP						
Mod.	Dat.	Name				Sub.			