








Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCP-Layout Proposal




1) Durchmesser des Bohrers / drill tool




Detail X
M 20:1 / scale 20:1



Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 170 Stück
packaging unit: 170pcs



Abspulrichtung - Reel off Direction



Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinnt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Information:	Tolerances Dim. for Information ISO 8015	 All Dimensions in mm	Scale 5:1		
	Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		Designation ERNI-Messerleiste10mm THR, 50 polig Male 10mm THR, 50 contacts		
 TE Connectivity		©-224562-E	I A3		
Index	Date	13.09.2017	Class	MSPEED	

Copyright by TE Production GmbH & Co. KG
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed