







0-1564562-1 AS SHOWN
0-1564562-1 wie gezeigt




GEOMETRY GRADUALLY INCREASING FROM DIMENSION "Z" TO "X".
Geometrie stufenweise ansteigend von Dimension "Z" nach "X".



PROJECT NR.: SEE NOTE 9		REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
	K1	DETAILS SEE PCN E-16-013669	26SEP2016	MAH.	GILC	
	L	DETAILS SEE PCN E-19-000765	20MAY2019	MAH.	GILC	
	L1	DETAILS SEE PCN E-19-015134	15OCT2019	MAH.	GILC	
	L2	PCN-22-134411	23MAR2022	NS	AW	

NOTES
Bemerkungen

- 1TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- 2PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 3LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
- 4MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 5BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton
- 6MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 7TE LOGO
TE Logo
- 8WARPAGE PERMITTED UP TO -1.5mm FROM NOMINAL SIZE
Verzug zulaessig bis -1.5mm vom Nennmass
- 9SUITABLE FOR TAB HOUSING WITH FLANGE GROUP D
SEE PRODUCT GROUP DRAWING 1563709
Passend zu Flachsteckergehaeusen mit Flansch der Gruppe D
siehe Produktgruppenzeichnung 1563709
- 10MARKING FOR SUITABLE SHEET METAL THICKNESS (NOMINAL SIZE)
Kennzeichnung fuer passende Blechstaeke (Nennmass)



0-1564562-6	L	3.5±0.1mm	8.4	12.4	8.0	PBT-GF20/V-0	GREY grau	5.5	Slide, FOR 3.5mm SHEET METAL Schieber, fuer Blech 3.5mm Dicke	6
0-1564562-5	L	1.5±0.1mm	10.4	14.4	10.0	PBT-GF20/V-0	GREY grau	6.2	Slide, FOR 1.5mm SHEET METAL Schieber, fuer Blech 1.5mm Dicke	5
0-1564562-4	L	1.0±0.1mm	10.9	14.9	10.5	PBT-GF20/V-0	NATURAL natur	6.4	Slide, FOR 1.0mm SHEET METAL Schieber, fuer Blech 1.0mm Dicke	4
-	-	4.0±0.1mm	-	-	-	PBT-GF20/V-0	-	-	Slide, FOR 4.0mm SHEET METAL Schieber, fuer Blech 4.0mm Dicke	3
0-1564562-2	L	2.5±0.1mm	9.4	13.4	9.0	PBT-GF20/V-0	RED red	5.7	Slide, FOR 2.5mm SHEET METAL Schieber, fuer Blech 2.5mm Dicke	2
0-1564562-1	L	3.0±0.1mm	8.9	12.9	8.5	PBT-GF20/V-0	YELLOW gelb	5.6	Slide, FOR 3mm SHEET METAL Schieber, fuer Blech 3mm Dicke	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	SHEET METAL THICKNESS Blechdicke	DIM X	DIM Y	DIM Z	MATERIAL	COLOUR Farbe	WEIGHT (g)	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMF INTEGRIERT KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN Shilpa Bhavikatti 20FEB2009	 TE Connectivity			NAME SLIDE, TAB HOUSING Schieber, Flachsteckergehaeuse HEAVY DUTY SEALED CONNECTOR SERIES - GROUP D			
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0. PLC 1. PLC 2. PLC 3. PLC 4. PLC ANGLES FINISH	CHK J. Granzow 21FEB2009 APVD C. Eberwein 21FEB2009							
		PRODUCT SPEC 108-94020	SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO
		APPLICATION SPEC 114-18756	WEIGHT SEE TABLE A2		00779		C=1564562		
MATERIAL SEE TABLE -		SEE TABLE -	CUSTOMER DRAWING		SCALE 2:1		SHEET 1 OF 1		