




SJ105430
(DRAWING NO.)



DESIGNATION

命名法

SERIES
シリーズ名

RECEPTACLE
レセプタクル

CLASS
非防水

SHELL SIZE
シェルサイズ

CONTACT ARRANGEMENT
インサート名

J L 0 4 V - 2 A 1 8 - 1 0 S E ※ - B - R

SUFFIX
特殊記号


COLOR OF SHELL: BLACK SYSTEM
INTERFERENCE COLOR
外殻部品めっき色相 B: 黒色系干渉色

INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度

NONE: NORMAL POSITION
X: 120°
Y: 240°

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続構造有
SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト

△ INSERT ROTATING POSITIONS (NOTE 5)



特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 4×#12
RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE: 2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC POLLUTION DEGREE: 3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III
RATED CURRENT: 23A MAX. / ONE CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE: 3.5mm MAX.

仕様

コンタクト: #12コンタクト 4本
定格電圧: 500VAC(汚染度: 2/過電圧範疇: II)
: 250VAC(汚染度: 3/過電圧範疇: III)
定格電流: 23A以下/1芯
耐電圧: 2000VAC
絶縁抵抗: 5000MΩ以上(500VDCにて)
適用電線: 3.5mm以下

NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.

EARTH MARK(⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".

2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.

3. CONTACT ARRANGEMENT "18-10SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.

4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※ MANUFACTURER MONTH(1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)

MANUFACTURER YEAR('04, '05, ...)

5. TO PREVENT MIS-MATING OF CONNECTOR, THERE ARE THREE INSERT ROTATING POSITIONS AVAILABLE: NORMAL, X, AND Y (POSITIONS IS DIFFERENT EACH OTHER).
NORMAL POSITION IS SHOWN IN THE FRONT VIEW.

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表わす。

2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】

3. 図示の位置にインサート名【18-10SE】を表示する。


4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※

製造月(1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)

製造年('04, '05, ...)

5. コネクタの誤挿合防止の為、3つのインサート回転角度(互いに角度が異なる)ノーマル, X, Yポジションがある。
正面図は、ノーマルポジションのものである。



SECT. A-A
(SCALE 2:1)

7	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
5	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
4	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	CONTACT(LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: A, B, C
2	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: D
1	EARTH PIN	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	

仕様書(SPECIFICATION)	第1版(ORIGINAL DATE)	尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)	備考
JACS-5079 T95-4	15.Dec.2005	1:1	JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
公差(GENERAL TOLERANCE)	製造 DR.	名称(TITLE)		
寸法(DIMENSION)	担当 CHK.	JL04V-2A18 -10SE※-B-R		
角度(ANGLES)	査閲 APPD.			
・ ±0.8	承認 APPD.			
・ X ±0.4				
・ XX ±0.1				
・ XXX ±				
		質量(MASS)		