




Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions




Anschlußschema/Scheme:


Elektrische Daten/Electrical Data:

prim.:	115V	50–60Hz	1–5
sek.:	18V	2,1VA	7–9
Temp.–Klasse/class:	ta 70°C/F		
unbedingtg kurzschlußfest/inherently short-circuit-pr			

Anschlußraster/Grid:



Beschriftung/Inscription:(Klischee)





HAHN GmbH & Co. KG

Transformator	BV EI 304 3332			
Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3\text{mm}$ Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing ser				
Erstellt:	21.02.2006	Beuernann	Kunde	
Geprüft:	21.02.2006	Klockmann	Ort:	
Maßstab:	1:1		Z.Nr.:	3991
Typ:	EI 30/15,5	-0-	Projek/Mat-Nr.:	

F:\QM\CAD\TRAFO-E\VERG\EI-30\304\3000\BV-EI-304-3332-Serie