


606001PS
(ON 0NIMVHD)台要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	7.00.2005	058422	COLOR CHANGED	H.SAKURADA	T.SUZUKI	T.OKAMURA	A. Onogawa



OPTIONAL FORMS FOR PART ④AND⑤
部品④⑤別形状

△ DESIGNATION

命名法

N/MS25043-*D

SERIES
シリーズ

CONFIGURATION
形状

DUST CAP SIZE
ダストキャップサイズ

APPLICABLE SHELL SIZE 適合シェルサイズ	PART No. 品名	A THREAD Aねじ	MAX B	MAX C	+0.25 D-0.13	±21 E	MAX L
10S,10SL	N/MS25043-10D	5/8-24UNEF-2B	11.91	20.70	3.56	101.6	19.05
12,12S	N/MS25043-12D	3/4-20UNEF-2B	↑	25.40	↑	114.3	↑
14,14S	N/MS25043-14D	7/8-20UNEF-2B	↑	28.58	↑	↑	↑
16,16S	N/MS25043-16D	1-20UNEF-2B	↑	30.18	↑	↑	↑
18	N/MS25043-18D	1 1/8-18UNEF-2B	↑	34.14	↑	114.3	↑
20	N/MS25043-20D	1 1/4-18UNEF-2B	↑	37.31	↓	127.0	↑
22	N/MS25043-22D	1 3/8-18UNEF-2B	↓	40.49	3.56	127.0	↓
24	N/MS25043-24D	1 1/2-18UNEF-2B	11.91	43.66	4.34	139.7	19.05
28	N/MS25043-28D	1 3/4-18UNS-2B	13.49	50.01	4.34	196.8	20.62
32	N/MS25043-32D	2-18UNS-2B	↑	56.36	4.75	↑	↑
36	N/MS25043-36D	2 1/4-16UN-2B	↑	62.71	↑	↑	↑
40	N/MS25043-40D	2 1/2-16UN-2B	↑	69.06	↑	↑	↑
44	N/MS25043-44D	2 3/4-16UN-2B	↓	75.41	↓	↓	↓
48	N/MS25043-48D	3-16UN-2B	13.49	80.98	4.75	196.8	20.62

6	END LINK	1	STAINLESS STEEL		
5	CHAIN	—	STAINLESS STEEL		
4	END LINK	1	STAINLESS STEEL		
3	RIVET	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER		
1	CAP	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	△ COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)
△ JABL-50003 JABL-50004		2.Mar.2004		—	N/MS
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	名称 (TITLE) N/MS25043-*D (DUST CAP FOR RECEPTACLE) レセプタクル用ダストキャップ	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T.SUZUKI		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	E.MATSUMOTO		
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		承認 APPD.	S.NANAO		
				質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.)
				⊗	SJ100909
					日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.)
					版数 (REV.)
					2