





サロ14594
(.ON 0NIMVHD)品番図



SYM. 版 数	DCN NO.	DESCRIPTION 変 更 内 容	DATE 年 月 日	DRAWN 製 図	CHECKED 担 当	APP'D 査 閲	APP'D 承 認
5	39312	注4追加、パッシブ処理削除(再トレース)	97.1.7		長内	林(康)	斎藤(肇)
6	062594	トルク規定の単位系変更	'07.3.22		大谷	—	斎藤(肇)



取付状態(例)

品 名	適合サイズ	A	B
D110278	DE, DA, DB, DC	12.4	14.2
D110280	DD	15.2	17.1

- 注1.各部品は組立せずに添付する。
- 2.本製品はD110277又は、D110279(SJ014593)と組合わせてDsubコネクタに使用する。
- △ 3.ネジ締めする時は、六角ナットが回転しないように押さえ、29.4~39.2N・cmのトルクで締め付ける。
- △ 4.D110280のネジ頭形状は2種類あります。(図-1参照)

4	バネ座金	1	ステンレス鋼	_____	△	
3	六角ナット	1	ステンレス鋼	_____	△	
2	ナベ小ネジ	1	ステンレス鋼	_____	△	
1	ブラケット	1	ステンレス鋼	_____	△	
ITEM 符 号	DESCRIPTION 名 称	Q'TY 個 数	MATERIAL 材 料	FINISH 仕 上	REMARKS 備 考	
仕様書(REFERENCE DOCUMENT)			第1版(DATE) 76. 7. 5	尺度(SCALE) 5:1	JAE CONNECTOR JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 日本航空電子工業株式会社 図面番号(DRAWING NO.) SJ014594	版数 (SYM.) 6
公差(GENERAL TOLERANCE)			製図(DR.) 杉田	名称(TITLE) Dsub用プレート		
寸法(DIMENSION)			担当(CHK.) 滝村、西野	D110278 D110280		
角度(ANGLES)			査閲(APP.) 加藤	シリーズ(SERIES) Dsub		
			承認(APP.) 北村			