

正しく安全にご使用いただく為に注意事項を33ページに記載しております。必ずお読みいただき、予測される危険を回避して下さい。

FUSE HOLDER

ヒューズホルダー



 NRTL/C,

UL File No.E46754
CSA File No.LR30024
VDE Reg. No.46506

[illegible]


●電気用品取締法には、ヒューズホルダーの適合規格がありません。製品に使用する場合、完成品での規制を受けることがありますので、その際は適合品をご使用ください。

ILLUSTRATIONS

DIMENSIONS

DESCRIPTION

FH-001ASF  **NRTL/C**




Rating : 15A
定 格 : 15A

Matching Fuse : $\phi 6.35 \times 31.8$
適合ヒューズ $\phi 6.4 \times 30$

Thickness of mounting board:
取付板厚： 1/1.2/1.6/2.0

CSA Approval


FH-001AF NRTL/C, 

Rating : 15A
定 格

Matching Fuse : $\phi 6.35 \times 31.8$
適合ヒューズ $\phi 6.4 \times 30$

UL/CSA Approval


FH-001AFH  NRTL/C, 




Rating : 15A
定 格

Matching Fuse : $\phi 6.35 \times 31.8$
適合ヒューズ $\phi 6.4 \times 30$

UL/CSA Approval

FH-032AF 




Rating : 15A
定 格

Matching Fuse : $\phi 6.35 \times 31.8$
適合ヒューズ $\phi 6.4 \times 30$

UL/CSA Approval

FH-043A 




Rating : 10A
定 格

Matching Fuse : $\phi 5.2 \times 20$
適合ヒューズ

UL/CSA Approval

FH-033 




Rating : 10A
定 格

Matching Fuse : $\phi 5.2 \times 20$
適合ヒューズ

UL/CSA Approval


FH-S04 



Rating : 10A
定 格

Matching Fuse : $\phi 6.35 \times 31.8$
適合ヒューズ $\phi 6.4 \times 30$

FH-S07 



Rating : 10A
定 格


Matching Fuse : $\phi 6.35 \times 31.8$
適合ヒューズ $\phi 6.4 \times 30$

Thickness of mounting board : 0.8/1.0/1.2
取付板板厚 : 1.6/2.0

UL/CSA Approval

SNAP-IN MOUNTING TYPE

FH-B01 



Rating : 15A
定 格

Matching Fuse : $\phi 6.35 \times 31.8$
適合ヒューズ $\phi 6.4 \times 30$



UL/CSA Approval

BAYONET TYPE

FH-B02 



BAYONET TYPE



参考取付穴

Rating : 10A (UL/CSA/VDE)
定 格 : 6.3A (SEMKO)

Matching Fuse : $\phi 5.2 \times 20$
適合ヒューズ



UL/CSA/SEMKO/TÜV/VDE
Approval

PAT.

FH-B12 



SNAP-IN MOUNTING TYPE



参考取付穴


Rating : 10A (UL/CSA/VDE)
定 格 : 6.3A (SEMKO)

Matching Fuse : $\phi 5.2 \times 20$
適合ヒューズ

Thickness of mounting board : 0.8/1.0/1.2
取付板厚 : 1.6/2.0

UL/SEMKO/CSA/VDE Approval

FH-B13HA 




Rating : 10A
定 格

Matching Fuse : $\phi 5.2 \times 20$
適合ヒューズ

UL/CSA/VDE Approval

※Vertical type available.
※縦型タイプもあります。

FH-052S





参考取付穴

Rating : 20A
定 格

Matching Fuse : $\phi 6.35 \times 31.8$
適合ヒューズ $\phi 6.4 \times 30$

FH-061





参考取付穴

Rating : 30A
定 格

Matching Fuse : $\phi 10.31 \times 38.1$
適合ヒューズ

FH-061F



参考取付穴

Rating : 30A
定 格

Matching Fuse : $\phi 10.31 \times 38.1$
適合ヒューズ

FASTON TERMINAL #250