



Berührungssichere Ø 2 mm-Steckverbinder (E-DIN 42802-2)**Touch-protected Ø 2 mm Plug Connectors (E-DIN 42802-2)****Connecteurs Ø 2 mm protégés au toucher (E-DIN 42802-2)****MS2025-S MS205-S**

Axialer, starrer, vergoldeter Ø 2 mm-Stecker für die Selbstmontage von Anschlussleitungen. Mit starrer Isolierhülse. Das verwendete Isolationsmaterial ist unter Dampf sterilisierbar.

Anschluss durch Löten oder Crimpen.

In-line, gold-plated Ø 2 mm rigid plugs, for self-assembly of connecting leads. With rigid insulating sleeve. The insulating material is suitable for steam sterilisation.


Solder or crimp connection.



Fiches rigides Ø 2 mm droites, dorées, destinées à la confection de cordons de liaison. Protégée par un fourreau isolant rigide. Le matériel isolant résiste parfaitement à des stérilisations à la vapeur.

Raccord à sertir ou à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Einzelteile: Knüpfülle / Stecker Component parts: Insulator / Plug Pièces Détachées : Capuchon isolant / Fiche	Isolation Insulation Isolation		*Farben *Colours *Couleurs
MS2025-S	65.3324-*	KT2025-BA, 65.3325-* / S-MS2,0-S, 65.3316	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29
MS205-S	65.3314-*	KT205-BA, 65.3315-* / S-MS2,0-S, 65.3316	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29


MS225-B MS255-B

Axiale, vergoldete Ø 2 mm-Buchsen mit federnder Kontaktlamelle, geeignet zur Aufnahme starrer Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse für die Selbstmontage von Anschlussleitungen.

Anschluss durch Löten oder Crimpen.

In-line, gold-plated Ø 2 mm sockets with spring-loaded Multilam®, accepting rigid Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve for self-assembly of connecting leads.

Solder or crimp connection.



Douilles à lamelles Ø 2 mm droites, dorées, adaptées à la connexion de fiches rigides Ø 2 mm à fourreau isolant rigide, destinées à la confection de cordons de liaison.

Raccord à sertir ou à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Auszugskraft Withdrawal force Effort d'extraction	Einzelteile: Knüpfülle / Buchse Component parts: Insulator / Socket Pièces Détachées : Capuchon isolant / Douille	Isolation Insulation Isolation		*Farben *Colours *Couleurs
MS225-B	65.3348-*	> 10 N	KT225-BA, 65.3346-* / LS2,0-B, 65.3345	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29
MS255-B	65.3349-*	> 10 N	KT255-BA, 65.3347-* / LS2,0-B, 65.3345	PA	Au 134°C	21 22 23 24 25 29