






655Z20rs
(ON DRAWING) 航空電子



DETAIL B (SCALE 10:1)
(EXCLUDING MATED PORTION)
(嵌合部を除く)



EXCLUDING CRIMP POT
(クリンプポット部を除く)



DETAIL A
(SCALE 10:1)

NOTE1.APPLICABLE WIRE:#22~#28AWG, STRANDED.
INSULATION OUTER DIAMETER:φ1.0~φ1.7.
TUBE OUTER DIAMETER COVERING SHIELDED WIRE:φ1.9MAX.
2.NO PLATING ON THE SEARING AREAS.

注1. 使用電線はAWG#22~#28の撚線とし、仕上り外径はφ1.0~φ1.7とする。
△シールドに被せるチューブ外径 φ1.9以下
2. 剪断面に、めっきは付かない。

3	SOCKET CONTACT	10000	PHOSPHOR BRONZE	TIN PLATING △	
2	TAPE	1	PAPER		
1	MAGAZINE	1	PAPER		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)			第1版 (ORIGINAL DATE)	19.Sep.1987	
JACS-1166-※ (IL-0 SERIES)			製図 DR.		
JACS-1243 (IL-0M SERIES)			担当 CHK.	KAMAHORI S.NANAO	
公差 (GENERAL TOLERANCE)			査閲 APPD.	Y.NISHINO	
寸法 (DIMENSION)			承認 APPD.	H.FUJINO	
. ±0.8			角度 (ANGLES)		
.X ±0.5					
.XX ±0.2					
.XXX ±					
名称 (TITLE)				IL-0-C2-SC-10000 (MAGAZINE ASSEMBLY)	
重量 (WEIGHT)					
図面番号 (DRAWING NO.)				SJ022539	