



ELZEOLPS
(.ON 0NIWHD)台要図




注1. 図示の位置に社標及び、品名を表示する。
ただし、「-F4-1R」は表示されない。

2. この寸法はネジの出張り量を表す。



11	平座金	2	鋼	ニッケルメッキ	M2.6
10	プラスマイナス兼用 なべ小ネジ	2	鋼	ニッケルメッキ	M3X6
9	バネ座金	2	鋼	ニッケルメッキ	M3
8	六角ナット	2	鋼	ニッケルメッキ	M3
7	嵌合固定ネジ	2	鋼	ニッケルメッキ	
6	平座金	2	鋼	ニッケルメッキ	M3
5	フードB	1	ABS樹脂	ニッケルメッキ	
4	フードA	1	ABS樹脂	ニッケルメッキ	
3	インサート	2	銅合金	ニッケルメッキ	
2	クランプサドル	1	鋼	ニッケルメッキ	
1	プラスマイナス兼用 なべ小ネジ	2	鋼	ニッケルメッキ	M3X12
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.7.13		尺度 (SCALE) 1: 1	シリーズ (SERIES) D-sub	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ103213
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) DB-C8-J10-F4-1R		
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	高木 (洋)			
		査閲 APPD.	—			
		承認 APPD.				
±0.5	° ± 			質量 (MASS)		
× ±0.5	°× ±					
×× ±						
××× ±						