








FFC / FPC, Raster 1.00mm, ZIF, DIP, horizontal, Kontakte untenliegend
FFC / FPC, pitch 1.00mm, ZIF, DIP, horizontal, bottomside contacts

Isolierkörpermaterial
Nylon, UL94V-0
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche
Ni, Sn
Kontaktwiderstand
20mΩ max
Isolationswiderstand
500MΩ min
Strombelastbarkeit
1A
Betriebstemperatur
-25°C - +85°C
Betriebsspannung
100V AC
Prüfspannung
500V AC
Verpackung
Stangenverpackung

Insulator material
Nylon, UL94V-0
Contact material
Phosphor bronze
Plating
Ni, Sn
Contact resistance
20mΩ max
Insulation resistance
100MΩ min
Current rating
1A
Operating temperature
-25°C - +85°C
Operating voltage
100V AC
Test voltage
500V AC
Packing
Tube packing



A = 1.00 x
No. of Spaces
B = A + 7.2
C = A + 2.2



Bestellcode / Ordercode

Polzahlen
04 - 32

No. of contacts
04 - 32

Raster
100 - 1,00mm

Pitch
100 - 1.00mm

**THB - DIP, horizontal,
Kontakte untenliegend**

**THB - DIP, horizontal,
bottomside contacts**

Verpackung
T - Stange

Packing
T - Tube

AFFC10 **xx** - **100** - **THB** - **x**

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature