



OTAX
Corporation



search



Company

Product

store

news

Careers

Cc

Information

Information

toggle

Control switch

N Series Toggle

[Click here to download PDF](#)

DIP Switch



Control switch



terminal block

connector

health care

Fabricated metal products

DMMS

Ultrasonic joining technology



■製品取扱上り注意

1. 洗浄液は、アルコール類が使用できます。
2. 密封構造のため丸洗いが可能ですが、洗浄条件については実使用条件にて事前にご確認下さい。

※カスタム品についてはお問合せください。

トグル N-1

-38-

トグル N シリーズ

信号用

0.4VA MAX P/Cスタンダード・パーティカル・ホリゾンタル端子

単極 2極

特 長

1. IP67 レベルの密封性対応品なので丸洗い洗浄が可能です。
2. 極超小形のため、実装密度が高く、軽量です。
3. 2.54mm ピッチ、プリント基板専用で角端子を採用。



品名の呼称

N

T

D

※

※

※※の部分はスイッチ本体には表示しません。

シリーズ名

記号

機種名

T

トグル

記号

特 性

■

□

●

○

D

N

ON

—

ON

E

P

ON

OFF

ON

F

R

ON

(ON)

G

S

(ON)

OFF

(ON)

H

T

ON

OFF

(ON)

記号

端子形状

12

P/Cスタンダード端子

22


パーティカル端子

32

ホリゾンタル端子

1) 基本型

原 寸 大



※上記商品以外・カスタム品についてはお問合せください

N-2 トグル

-39-



[Company](#)

[Product](#)

[store](#)

[news](#)

[Careers](#)

[Cc](#)

[Information](#)


[Information](#)

[Company](#)
[Product](#)
[store](#)
[news](#)
[Careers](#)
[Cc](#)
[Information](#)
[Information](#)

パーティカル端子


品名	回路	特性 () はモメンタリー		
		ON 2-3	—	ON 2-1
NTD22	単極双極	ON 2-3	—	ON 2-1
NTE22	+	ON 2-3	OFF	ON 2-1
NTF22	+	ON 2-3	—	(ON) 2-1
NTG22	+	(ON) 2-3	OFF	(ON) 2-1
NTH22	+	ON 2-3	OFF	(ON) 2-1

品名	回路	特性 () はモメンタリー		
		ON 2-3	—	ON 2-1
NTN22	2線双極	ON 2-3	—	ON 2-1
NTP22	+	ON 2-3	OFF	ON 2-1
NTR22	+	ON 2-3	—	(ON) 2-1
NTS22	+	(ON) 2-3	OFF	(ON) 2-1
NTT22	+	ON 2-3	OFF	(ON) 2-1



端子番号表示はケースにはありません

■プリント基板取付寸法



単極・2線のケースは共通仕様です

※上記商品以外・カスタム品についてはお問合せください。

トル N-3

-40-

トル N シリーズ 信号用 0.4VA MAX ホリゾンタル端子 単極 2極

[Company](#)
[Product](#)
[Domestic](#)
[Privacy](#)
[Careers](#)
[news](#)
[English](#)
[Chinese](#)
[Korean](#)
[Information](#)
[Information](#)
[Distributors](#)
[Policy](#)