


9855010S  
(.ON 0NIMVHD)号要里図

| 版数<br>REV. | 年月日<br>DATE | DCN NO. | 変更内容<br>DESCRIPTION | 製図<br>DR. | 担当<br>CHK. | 査閲<br>APPD. | 承認<br>APPD. |
|------------|-------------|---------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
|            |             |         |                     |           |            |             |             |
|            |             |         |                     |           |            |             |             |
|            |             |         |                     |           |            |             |             |



| CANNON<br>PART NO. | 適合<br>シエル<br>サイズ | ±0.8<br>A | ±0.2<br>B | ±0.3<br>C | 以下<br>D | E   | F    | G    | H    | 以上<br>I | Jネジ              |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|------|------|------|---------|------------------|
| CA2120-2A-R        | 10SL             | 25.4      | 18.2      | 3.1       | 19      | 1.6 | 16.3 | 11.1 | 19.0 | 9.5     | 5/8-24UNEF-2A    |
| ↑ -3 ↑             | 12S,12           | 27.8      | 20.6      | ↑         | 21      | 1.7 | 16.3 | 11.1 | 19.0 | ↑       | 5/8-24UNEF-2A    |
| -4                 | 14S,14           | 30.2      | 23.0      | ↑         | 21      | 1.6 | 19.2 | 14.3 | 21.8 |         | 3/4-20UNEF-2A    |
| -5                 | 16S,16           | 32.5      | 24.6      | ↑         | 23      | 1.7 | 22.4 | 17.5 | 25.0 |         | 7/8-20UNEF-2A    |
| -9                 | 18               | 34.9      | 27.0      |           | 29      | 2.2 | 25.1 | 20.2 | 28.4 |         | 1-20UNEF-2A      |
| -10                | 20               | 38.1      | 29.4      | ↓         | 33      | ↑   | 29.8 | 23.0 | 32.5 |         | 1 3/16-18UNEF-2A |
| -11                | 22               | 41.3      | 31.8      | 3.1       | 32      |     | 32.3 | 23.2 | 35.7 |         | 1 3/16-18UNEF-2A |
| -12                | 24               | 44.4      | 34.9      | 3.8       | 35      | ↓   | 35.5 | 29.5 | 38.9 | ↓       | 1 7/16-18UNEF-2A |
| -13                | 28               | 50.8      | 39.7      | 3.8       | 34      | 2.2 | 42.1 | 29.8 | 45.1 | 9.5     | 1 7/16-18UNEF-2A |
| -14                | 32               | 57.2      | 44.4      | 4.5       | 35      | 3.2 | 48.1 | 37.5 | 51.5 | 11.1    | 1 3/4-18UNS-2A   |
| ↓ -15 ↓            | 36               | 63.5      | 49.2      | 4.5       | 35      | 3.2 | 54.5 | 43.8 | 57.8 | 12.7    | 2-18UNS-2A       |
| CA2120-18-R        | 48               | 82.4      | 66.7      | 4.5       | 39      | 3.2 | 73.5 | 69.1 | 76.9 | 15.9    | 3-16UN-2A        |

注1. 図示の位置に“社名”及び“品名”を表示する。  
但し、品名末尾の“-R”は表示しない。

|                       |                   |                                  |                                          |                    |                                                                 |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                     | 直状型ジャンクシヨシエル      | 1                                | アルミ合金                                    | 亜鉛めっき              | 黒色系干渉色                                                          |
| 符号<br>NO.             | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QTY.                       | 材料<br>MATERIAL                           | 仕上<br>FINISH       | 備考<br>REMARKS                                                   |
| 仕様書(SPECIFICATION)    |                   | 第1版(ORIGINAL DATE)<br>2005.12.16 | 尺度(SCALE)<br>1:1                         | シリーズ(SERIES)<br>CA | 日本航空電子工業株式会社<br>JAPAN AVIATION<br>ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD. |
| 公差(GENERAL TOLERANCE) |                   | 製図<br>DR.                        | 名称(TITLE)<br>CA2120-*R<br>(直状型ジャンクシヨシエル) |                    |                                                                 |
| 寸法(DIMENSION)         | 角度(ANGLES)        | 担当<br>CHK.                       |                                          |                    |                                                                 |
| . ±0.8                | X° ±              | 査閲<br>APPD.                      | 新田(正)                                    |                    |                                                                 |
| .X ±0.4               | X°X' ±            | 承認<br>APPD.                      | 松本                                       |                    |                                                                 |
| .XX ±0.1              |                   |                                  | 1/27/11                                  |                    |                                                                 |
| .XXX ±                |                   |                                  |                                          |                    |                                                                 |
|                       |                   |                                  |                                          | 質量(MASS)           | 図面番号(DRAWING NO.)<br>SJ105586                                   |