







7Z58E0PS  
(ON 0NIMVHD)台製国図

DETAIL A  
(SCALE 5:1)



NOTE1. APPLICABLE WIRE: CHFUS0.22sq, AVSS0.3sq, CHFUS0.35sq.

△ 2. PART NUMBER & DRAWING NUMBER & QUANTITY SHALL BE DESCRIBED AS INDICATED.

3. THE SHEARED EDGES OF CONTACT ARE NOT PLATED.

注 1. 使用電線はCHFUS0.22sq, AVSS0.3sq, CHFUS0.35sqとする。

△ 2. 図示の位置に品名、図番、数量を記載する。

3. 切断面に、めっきは付かない。

|                          |                     |                     |                |                    |               |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 3                        | 025 FEMALE TERMINAL | 7500                | MSP1R          | PLATING:Sn         |               |
| 2                        | TAPE                | 1                   | PAPER          |                    |               |
| 1                        | REEL                | 1                   | PAPER          |                    |               |
| 符号<br>NO.                | 名称<br>DESCRIPTION   | 個数<br>QTY.          | 材料<br>MATERIAL | 仕上<br>FINISH       | 備考<br>REMARKS |
| 仕様書 (SPECIFICATION)      |                     | 第1版 (ORIGINAL DATE) |                | 尺度 (SCALE)         | シリーズ (SERIES) |
| JACS-1754<br>△ JABL-1754 |                     | 27.Jun.2003         |                | 1:5                | MX34          |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) |                     | 製図<br>DR.           |                | 名称 (TITLE)         |               |
| 寸法 (DIMENSION)           |                     | 担当<br>CHK.          | N.TOUDOU       | M34S75C4F1         |               |
| 角度 (ANGLES)              |                     | 査閲<br>APPD.         |                | 質量 (MASS)          |               |
| . ±0.5                   |                     | 承認<br>APPD.         | T.TOTANI       | 図面番号 (DRAWING NO.) |               |
| .X ±0.5                  |                     |                     |                | SJ038527           |               |
| .XX ±0.5                 |                     |                     |                | 版数 (REV.)          |               |
| .XXX ±                   |                     |                     |                | 2                  |               |