





Z60810RS
('ON 0N1M4HD) 台機理図



SECT. A-A



版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
5	27.Jul.2000	46566	ADDED NOTE 6. REDRAWN	—	Y.SATOU	Y.KUBOTA	Y.HAYASHI
6	4.Oct.2013	007733	CHANGE OF MATERIAL NOTATION	M.MATSUMOTO	M.TANAKA	O.TAKAGI	T.MIYASHITA
7	11.May.2018	025157	CHANGE TOLERANCE		O.TAKAGI	—	T.MIYASHITA

△ LOT NUMBERING
ロット番号付与方法

J591

MONTHLY LOT NO.(1,2,3...9,0,A,B...EXCEPT I AND O)
月のロット番号(1,2,3...9,0,A,B...但し、IとOは除く)

PRODUCTION MONTH(JAN=1、FEB=2...OCT=0、NOV=X、DEC=Y)
生産月(1月=1、2月=2...10月=0、11月=X、12月=Y)

YEAR(1995)
西暦年(1995)

INDICATION OF ASSEMBLY SECTION
組立部門識別表示

DESIGNATION
命名法

D * U - * S F - F O

NO CONTACTS (SEE NOTE 3)
コンタクト無し

MODIFICATION CODE
特殊記号

CONTACT TYPE
(S: SOCKET, P: PIN)
コンタクト区分

INSERT ARRANGEMENT
インサート配列

CONNECTOR TYPE
コネクタタイプ

SHELL SIZE
シェルサイズ

SERIES
シリーズ

TABLE 1

PART NUMBER	DIMENSION IN MILLIMETERS							
	±0.5 A	±0.25 B	C	±0.25 D	±0.5 E	F	G	H
DEU-9SF-FO	30.8	16.26	24.99	7.82	12.6	19.3	10.7	1.2
DAU-15SF-FO	39.1	24.59	33.32	7.82	12.6	27.5	10.7	1.2
DBU-25SF-FO	53.0	38.30	47.04	7.82	12.6	41.3	10.7	1.2
DCU-37SF-FO	69.3	54.76	63.50	7.82	12.6	57.7	10.7	1.2
DDU-50SF-FO	66.9	52.34	61.11	10.65	15.4	55.3	13.9	1.2

- NOTE1. MARK THE COMPANY NAME AND ABBREVIATED PART NUMBER AT THE LOCATION SHOWN IN THE DRAWING.
2. CONTACTS ARE NOT SUPPLIED WITH CONNECTORS. PLEASE DEMAND NECESSARY NUMBER OF CONTACTS ON ANOTHER ORDER.
3. FOR CONTACT ARRANGEMENT, SEE DWG. NO. SJ010210.
4. INSULATOR MATERIAL OF "UL STANDARDS".
STANDARD OF BURNING:UL94V-0
5. FOR PANEL CUT-OUT DIMENSION, SEE DWG. NO. SJ013596.
- △ 6. PRODUCTION LOT NUMBER IS ENGRAVED AS INDICATED.

- 注 1. 図示の位置に社名及び、品名略称を表示する。
2. コンタクトは添付されない為、別オーダーで所要数を要求のこと。
3. インサート配列はSJ010210を参照のこと。
4. インシュレータ材料はUL規格認定品の次の材料を使用。
燃焼性規格…UL94V-0
5. パネル取付穴寸法はSJ013596を参照のこと。
- △ 6. 図示の位置にロットNO. を刻印する。

5	REAR INSULATOR	1	GLASS FILLED NYLON	(COLOR:BLACK)	NOTE 4
4	REAR SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	—
3	FRONT INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT △	(COLOR:BLACK)	NOTE 4
2	FRONT SHELL	1	STEEL	NICKEL PLATING	—
1	CONTACT	NOTE 2	COPPER ALLOY	GOLD OVER NICKEL PLATING	—
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 	図面番号 (DRAWING NO.)
JACS-3019-1 (MACHINE)		26.Mar.1983		2:1	Dsub		
JACS-11-3 (PRESS)		製図 DR.	KOMATSU	名称 (TITLE) D * U - ※ S F - F O			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	TASHIRO				
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	NISHINO				
		承認 APPD.	KANEDA				
. ± 0.8	×° ± —	単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS)			SJ018092
. × ± 0.4	×° × ' ± —						
. × × ± 0.1							
. × × × ± —							