


AC/DC 1000 V Ø 10 x 35 mm



Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Betriebsklasse / Class aR	Werksnorm company standard
-------------------------------------	-------------------------------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	Größe Size	Bemessungsstrom Rated Current
V			mA
AC/DC 1000	50 210 06	Ø 10 x 35 mm	440

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- spannung Rated Voltage	Schmelz- integral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value @AC 1000 V	Ausschalt- integral Total I ² t-Value @DC 1000 V	Leistungs- abgabe Power Loss @ 1,0 x I _{rat}	Widerstand bei 20°C Resistant @20°C
mA		kg / 1	V	A ² s	A ² s	A ² s	W	mΩ
440	50 210 06.0,44	0,01	1000	0,17	1,2	1	0,2	980

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)

a	A2	B1 max.	B2	Cf3
150	0,6	1,25	0,6	0,8

AC/DC 1000 V Ø 10 x 35 mm

Zeit/Strom-
Kennlinien
Time-current
characteristics

