





6764019S
(.ON 0NIMVHD) 品番理図



ピンヘッド取付寸法

注1. ケーブルエントリ径を示す。

2. 適用電線はφ1.2～φ1.4である。

これ以下の線及び少ない線数の時はテーピング等を行なって止めること。

4	ナット	2	鋼	亜鉛めっき	
3	ワッシャ	2	鋼	亜鉛めっき	
2	十字穴付なべ小ねじ	2	鋼	亜鉛めっき	M2×8
1	フード	2	ABS樹脂		
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.9.30		尺 度 (SCALE) 2 : 1	シ リ ー ス (SERIES) PS
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	阿 部 (正)		
寸 法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	八 尋		
角 度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
. ± 0. 8		承認 APPD.	久 富		
. × ± 0. 4					
. × × ± 0. 1					
. × × × ±					