





XEF...

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.**


XEF-1RR**XEF-1RR**

Montagebohrung
Panel drilling

Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Mutter Nut	Montageanleitung Assembly instructions		*Farben *Colours
XEF-1R	66.9665-*	1000 V, CAT IV / 24 A	Sechskantmutter Hexagonal nut	MAH 506	 	
XEF-1RR	66.9854-*	1000 V, CAT IV / 24 A	Rundmutter Round nut	MAH 509	 	



Rohrschlüssel **SS2, SS425**, Seite 22
Flachsteckhülse **FSH4,8x0,8**, Seite 21



Tube spanners **SS2, SS425**, page 22
Flat connecting receptacle **FSH4,8x0,8**, page 21





Montageanleitungen **MAH506, MAH509**
www.multi-contact.com





Assembly instructions **MAH506, MAH509**
www.multi-contact.com

XEG...

Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchsen, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. **Anschluss: Gewindebolzen M4.**


XEG-1RR**XEG-1RR**

Montagebohrung
Panel drilling

Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Mutter Nut	Montageanleitung Assembly instructions		*Farben *Colours
XEG-1R	66.9136-*	1000 V, CAT IV / 20 A	Sechskantmutter Hexagonal nut	MAH 506	 	
XEG-1RR	66.9858-*	1000 V, CAT IV / 20 A	Rundmutter Round nut	MAH 509	 	



Rohrschlüssel **SS2, SS425**, Seite 22



Tube spanners **SS2, SS425**, page 22



Montageanleitungen **MAH506, MAH509**
www.multi-contact.com



Assembly instructions **MAH506, MAH509**
www.multi-contact.com