





SJ104985
(.ON 0NIMVHD)台裏図



ピンヘッダ取付寸法



注1. ケーブルエントリ径を示す。

2. 適用電線はφ1.2～φ1.4である。

これ以下の線及び少ない線数の時はテーピング等を行って止めること。

5	ナット	4	鋼	亜鉛めっき	
4	十字穴付きなべ小ねじ	4	鋼	亜鉛めっき	M3×8
3	クランプサドル	1	鋼	亜鉛めっき	
2	フードカバー	1	ABS樹脂		
1	フードベース	1	ABS樹脂		
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.9.30		尺 度 (SCALE) 2:1	シ リ ー ズ (SERIES) PS
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	阿部 (正)	名 称 (TITLE) PS-HD34-R フード	
寸法 (DIMENSION)		担 当 CHK.	八尋		
角度 (ANGLES)		査 閲 APPD.			
. ±0.8		承認 APPD.	久高		
.X ±0.4		質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ104985	
.XX ±0.1					
.XXX ±					