

SATO PARTS

採用情報

サイトマップ

注意事項・ヒント/
製品一部変更届

お問い合わせ

WEBSHOP

カタログ・DXFファイル
請求について

会社概要・沿革

環境に対する取り組み

新商品

販売中止品

スクリーレス端子台
Screwless Terminal
[ML/SL]

ネジ式端子台
Screw Terminal
[ML]

ヒューズホルダー
／ヒューズ管
Fuse Holder, Fuse
[F]

表示灯
Indicator
[DB/BN]

ツマミ
Knob
[K]

コンセント・コネクタ
Connector
[CN]

ターミナル
／チップジャック
Terminal, Tip Jack
[T/TJ]

アクセサリ
Accessories
[SA]

その他
Socket, Clip, Plug,
Bushing, Lug
[S/C/P/BU/L]

English Site

ML-1765-C

®
E101073

端子間ピッチ11mm
中継用

RoHS指令に関するご案内
はんだ耐熱条件

仕様	
定格	250V-15A
絶縁抵抗	DC500V、100MΩ以上
耐電圧	AC2000V (1分間)
取得規格	UL規格
極数 (P)	1～20
主絶縁材 (本体)	フェノール (UL94V-0)
主絶縁材 (カバー)	ポリカーボネート (UL94V-0) 板厚 1P～5P : t=1.0 / 6P～20P : t=1.5
端子ネジ	M3.5×6、端子ネジ締付トルク 0.8N・m MAX
本体色	B (黒)
取付方式	ネジ止め
商品概要	①ML-1765とML-1000-C2 (カバー)、ML-1000-WB3-S×4 (取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)
使用上の注意	①20P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。②本製品の底面は絶縁物で覆われておらず、充電部が底面から見えるタイプの端子台です。そのため、金属パネルに取り付ける場合は本製品の下に絶縁物を敷く等の絶縁対策を行ってください。③電線を接続せずに端子ネジを締めつける場合は、0.2～0.3N・mのトルクで締めつけてください。④ネジ締めにインパクトドライバーを使用するとネジ部破損の恐れがありますので使用しないでください。⑤電線接続の際は強く締めすぎるとネジ部破損の恐れがありますので、締め付けトルクを守ってください。

注意事項

PDF

ネジ式端子台注意事項

PDF

一般注意事項

発注型番

ML-1765-C-[極数]

ご注文例

ML-1765-C-2P (2Pでご注文の場合)

製品一部変更届

2013/10/03

PDF

カバー材質の変更、および、一部商品板厚の変更

2005/08/02

PDF

ナットの変更


2003/01/06

PDF

本体一部寸法変更

寸法図

Downloaded from Arrow.com



単位:mm

寸法表

極数	A	B	C	D	極数	A	B	C	D
1	30.0	22.0	1.0	14.0	11	139.0	130.0	1.5	14.5
2	40.5	33.0	1.0	14.0	12	150.0	141.0	1.5	14.5
3	51.0	43.5	1.0	14.0	13	160.0	152.0	1.5	14.5
4	62.0	54.5	1.0	14.0	14	171.0	162.5	1.5	14.5
5	73.0	65.5	1.0	14.0	15	182.0	173.5	1.5	14.5
6	84.0	76.0	1.5	14.5	16	193.0	184.5	1.5	14.5
7	95.0	87.0	1.5	14.5	17	204.0	195.5	1.5	14.5
8	106.0	98.0	1.5	14.5	18	214.5	206.5	1.5	14.5
9	117.0	109.0	1.5	14.5	19	225.5	217.0	1.5	14.5
10	128.0	119.0	1.5	14.5	20	237.0	228.0	1.5	14.5

オプション品

ジャンパー金具



ML-1000-4H7

ジャンパー金具



ML-1000-4H8

DXFファイル/環境負荷物質報告書ダウンロード

※ DXFファイルをダウンロードの際は、[DXFファイル 利用規約](#) をご一読ください。

※ 環境負荷物質報告書につきましては、[環境に対する取り組み](#) をご覧ください。

型番	DXFファイル	環境負荷物質報告書
ML-1765-C-1P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]
ML-1765-C-2P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]
ML-1765-C-3P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]
ML-1765-C-4P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]
ML-1765-C-5P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]
ML-1765-C-6P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]
ML-1765-C-7P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]
ML-1765-C-8P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]
ML-1765-C-9P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]
ML-1765-C-10P	ダウンロード [履歴]	ダウンロード [履歴]

ML-1765-C-11P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]
ML-1765-C-12P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]
ML-1765-C-13P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]
ML-1765-C-14P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]
ML-1765-C-15P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]
ML-1765-C-16P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]
ML-1765-C-17P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]
ML-1765-C-18P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]
ML-1765-C-19P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]
ML-1765-C-20P	ダウンロード	[履歴]	ダウンロード	[履歴]

更新日:2016/07/19

当サイト内に掲載されている全てのコンテンツの無断転載、転用を禁止します。

[サイトマップ](#) [当サイトのご利用条件について](#)

E-Mail: marketing@satoparts.co.jp お客様相談窓口 ☎ **0120-70-7215**
 Copyright(c) 2001-2017 SATO PARTS CO.,LTD. All Rights Reserved.



[スクリーンレス端子ご採用例](#)

☐ [お問い合わせ](#)

[↑ ページの先頭へ](#)