





Copying of this document and giving it to others and the use of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Montageausschnitt
panel cutout



Montagebohrung ohne Anfasung/
Mounting hole without chamfer.

Geeignete Schraubenabdichtung ist vorzusehen/
Suitable sealing for screws is necessary

Crimpkontakte bitte separat bestellen /
Please order crimpcontacts separately.

Polzahl / No. of contacts	6 + PE
Anschlußart / Termination	crimpen / crimp
Anschlußquerschnitt / Wire gauge	0,14 - 1,5 mm ² / AWG 26 - 16
Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	250 V ⁰²
Strombelastbarkeit / Current carrying capacity	13 A / +55°C 13 A / +131°F
Betriebstemperatur / Operating temperature	-40°C ... +125°C ⁰² -40°F ... +257°F
Schutzart / Protection Class	IP 65 / IP 67
Verriegelung / Locking system	Schraubverriegelung / threaded coupling

Gewicht (errechnet)/ Calc WT: 9			Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab/ Scale 2:1; 1:1		A3		
Prüfmaß/Testdimension							CUSTOMER DRAWING		
Teileindex Partindexnumber			05		Datum/Date		Name		Gerätedose 6+PE Crimpanschluss female connector, crimp type
			Gez.		20.01.		Cionvica		
			Drawn						
			Gepr.		?				
			Checked						
02	200700819	18.10.07	Gr.	Amphenol-Tuchel Electronics GmbH		M	C016 10G006 000 12		Blatt/Sheet 1
01	200400178	20.01.05	CI						1 B
Index Änderung/Description		Datum/Date		Name		Ers. f./Similar to:			