


Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

TITRE 10 contacts amovibles pour perle de verre (pour axe Ø 0,40 à Ø 0,51)		TITLE 10 removable sockets for glass seal .016/.020 pin)		R 280 469 010 Série <u>RIM</u>	
NORMALISATION IEC : / / / CECC : / / /			SPECIFICATIONS MIL : / / /		
CABLES / CABLES					
CARACTERISTIQUES Impéd. caract. : / : <i>Nominal imp.</i> Fréq. d'utilisat. : / : <i>Freq. range</i> R.O.S. : / : <i>V.S.W.R.</i> Tension tenue : / : <i>Proof. voltage</i>			PROPERTIES Catégorie climatique : <i>Climatic range</i> Tenue : ☐ Axiale avant ☐ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☐ Immobil. totale <i>In. cont. motion</i>		
CONSTRUCTION Revêtement c. masse : Revêtement corps : Revêt. cont. cent. : Au			CONSTRUCTION <i>Masse plating</i> : <i>Body plating</i> : Gold <i>Inner contact</i> : <i>metallic parts</i> : <i>metallic resilient parts</i> : Bronze		
Partie métallique : Partie métal. élast. : Bronze			<i>Insulator</i> : / <i>Gasket</i> : /		



- contact femelle pour montage sur axe de perle de verre Ø 0,40 à Ø 0,51 sur longueur 2,54 maxi.
- female socket accepts .016/0.20 DIA x .10 Long maxi pin.

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS			
	NOM	GRANGE P.					
	DATE	13/03/87					
	VISA	