




DIMENSION NO. OF CONTACT	A	B	C	D
4	2	—	4.5	5.6
6	4	—	6.5	7.6
8	6	1	8.5	9.6
10	8	3	10.5	11.6
12	10	5	12.5	13.6
14	12	7	14.5	15.6
16	14	9	16.5	17.6
18	16	11	18.5	19.6
20	18	13	20.5	21.6
22	20	15	22.5	23.6
24	22	17	24.5	25.6
26	24	19	26.5	27.6
28	26	21	28.5	29.6
30	28	23	30.5	31.6
32	30	25	32.5	33.6
34	32	27	34.5	35.6
36	34	29	36.5	37.6
38	36	31	38.5	39.6
40	38	33	40.5	41.6
42	40	35	42.5	43.6
44	42	37	44.5	45.6



命名法

LY10-DC✕BR


色相：茶色
COLOR: BROWN

芯数(表1参照)
NUMBER OF CONTACTS (TABLE1)

クリンプタイプ用ハウジング
HOUSING FOR CRIMP TYPE

2列
DOUBLE ROW

SERIES PREFIX

1	HOUSING	1	GLASS FILLED 6-6NY			UL94V-0 COLOR: BROWN
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1337-*		第1版 (ORIGINAL DATE) 2.Ju1.2009		尺 度 (SCALE) 2 : 1	シリーズ (SERIES) LY	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名 称 (TITLE) LY10-DC * BR SOCKET HOUSING		
寸法 (DIMENSION)	角 度 (ANGLES)	担当 CHK.	N.UCHIYAMA			
		企画 APPD.				
. ± 0.8	X° ±	承認 APPD.	y. Mignawa	質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ110016
.X ± 0.4	X°X' ±					版数 (REV.) 1
.XX ± 0.1						
.XXX ±						

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2009, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.