







Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

[illegible]

	14	T 3648 502
	12	T 3628 502
	8 IEC	T 3528 502
	7 IEC	T 3448 502
	7	T 3438 502
	6	T 3428 502
	5	T 3378 502
	5 IEC	T 3398 502
	4	T 3328 502
	3	T 3278 502
SYMBOL symbol	POLZAHL number of contacts	TYP-NUMMER-AG type-number-AG

Diese Steckverbinder dürfen betriebsmäßig nicht unter Spannung betätigt werden. Metallene Gehäuseteile sind sicher mit dem Schutzleitersystem zu verbinden.
Do not connect or disconnect under load. Metal housing parts shall be securely incorporated to protected ground.

Gewicht / <i>errechnel</i> / <i>Calc WT</i> : 29				Zul. Abw. / <i>Tolerances</i> :  DIN/ISO 13715		Maßstab / <i>Scale</i> 2:1		A3			
Prüfmaß / <i>Testdimension</i>						CUSTOMER DRAWING					
Teileindex <i>Partindexnumber</i>						Kabeldose					
				08	Datum / <i>Date</i>	Name		Female cable connector			
				Gez.	10.07.	Cionvica					
				<i>Drawn</i>							
				Gepr.							
				Checked							
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH				M DB T 3XX8 502		Blatt / <i>Sheet</i> 1 1 BL	
01	200700144	10.07.08	CI					Ers. f. / <i>Similar to</i> :			
Index	Änderung / <i>Description</i>		Datum / <i>Date</i>	Name							