








仕様


1. 最大定格電圧電流 : 50V, 0.5A
2. 接触抵抗 : 20mΩ以下 (初期値にて)
3. 適合FPC/FFC厚さ : 0.3±0.05mm
4. 推奨基板厚 : 0.8~1.6mm
5. 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くすことを保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 50V, 0.5A
2. CONTACT RESISTANCE : 20mΩ MAX.
3. THICKNESS OF THE FPC / FFC : 0.3±0.05mm
4. RECOMMENDED THICKNESS OF PCB : 0.8~1.6mm THICK
5. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.



極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C
4	9615S-04A-PP-A	3.0	5.1	7.0
5	9615S-05A-PP-A	4.0	6.1	8.0
6	9615S-06A-PP-A	5.0	7.1	9.0
7	9615S-07A-PP-A	6.0	8.1	10.0
8	9615S-08A-PP-A	7.0	9.1	11.0
9	9615S-09A-PP-A	8.0	10.1	12.0
10	9615S-10A-PP-A	9.0	11.1	13.0
11	9615S-11A-PP-A	10.0	12.1	14.0
12	9615S-12A-PP-A	11.0	13.1	15.0
13	9615S-13A-PP-A	12.0	14.1	16.0
14	9615S-14A-PP-A	13.0	15.1	17.0
15	9615S-15A-PP-A	14.0	16.1	18.0
16	9615S-16A-PP-A	15.0	17.1	19.0
17	9615S-17A-PP-A	16.0	18.1	20.0
18	9615S-18A-PP-A	17.0	19.1	21.0
19	9615S-19A-PP-A	18.0	20.1	22.0
20	9615S-20A-PP-A	19.0	21.1	23.0
21	9615S-21A-PP-A	20.0	22.1	24.0
22	9615S-22A-PP-A	21.0	23.1	25.0
23	9615S-23A-PP-A	22.0	24.1	26.0
24	9615S-24A-PP-A	23.0	25.1	27.0
25	9615S-25A-PP-A	24.0	26.1	28.0
26	9615S-26A-PP-A	25.0	27.1	29.0
27	9615S-27A-PP-A	26.0	28.1	30.0
28	9615S-28A-PP-A	27.0	29.1	31.0
29	9615S-29A-PP-A	28.0	30.1	32.0
30	9615S-30A-PP-A	29.0	31.1	33.0
31	9615S-31A-PP-A	30.0	32.1	34.0
32	9615S-32A-PP-A	31.0	33.1	35.0
33	9615S-33A-PP-A	32.0	34.1	36.0
34	9615S-34A-PP-A	33.0	35.1	37.0
35	9615S-35A-PP-A	34.0	36.1	38.0
36	9615S-36A-PP-A	35.0	37.1	39.0
37	9615S-37A-PP-A	36.0	38.1	40.0
38	9615S-38A-PP-A	37.0	39.1	41.0
39	9615S-39A-PP-A	38.0	40.1	42.0
40	9615S-40A-PP-A	39.0	41.1	43.0

△						MATERIAL 材質 ①ハウジング : ガラス入りPBT樹脂 黒色, UL94V-0 ①HOUSING : GLASS FILLED PBT UL94V-0 COLOR : BLACK ②端子/PIN : リン青銅/PHOSPHOR-BRONZE	GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	SCALE 尺度 /	UNIT 単位 mm	TITLE 名称 9615シリーズ FPC/FFC コネクタ (I型/ボス無) SERIES 9615 FPC/FFC CONNECTOR (TYPE I/WITHOUT BOSS)		
△								DR '18/6/1 N. Hijioka	DSN '99-5-6 Okouchi		EDP No	
△								CHK '18-6-1 J. Taban	APP '18/6/1 Y. Yoshikawa	PARTS No 部番		
14	180044	DIM REV	N. H	T. T	'18-6-01			FINISH 仕上げ 前めっき/PRE PLATED すずめっきリフロー処理/TIN REFLOW PLATE : 0.8~1.5μm	3RD. ANG. PROJ. 三角法 	IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		DWG No 図番
13	53500	DIM REV	N. A	M. T	'17-5-25					12 IMSA-9615S-##A-PP-A		
12	49229	NOTE REV	Y. K	T. U	'15-2-16						12 110-409615-037	
11	26774	DIM REV	M. K	Y. Y	'06-8-28							
10	23124	REVISED	M. F	Y. N	'05-9-15							
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日							

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。