




196101PS  
( 'ON 0NIMVHD)台巻図

| 版数<br>REV. | 年月日<br>DATE | DCN NO. | 変更内容<br>DESCRIPTION | 製図<br>DR. | 担当<br>CHK. | 査閲<br>APPD. | 承認<br>APPD. |
|------------|-------------|---------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 2          | 2007.1.24   | 062098  | 誤記訂正                |           | 高木(洋)      | 多胡          | 鈴木          |
|            |             |         |                     |           |            |             |             |
|            |             |         |                     |           |            |             |             |



キャップ取付方法



嵌合固定金具付の場合




フード付の場合



△注1.このダストキャップはDEサイズのソケット側に使用される。  
2.図示の位置の「社名」および「品名」を表示する。  
ただし、品名末尾の「R」は表示されない。

| 4         | リング               | 1          | 鋼又は銅合金         | 亜鉛メッキ上3価クロメート処理 |               |
|-----------|-------------------|------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3         | クリップ              | 2          | 銅合金            | 亜鉛メッキ上3価クロメート処理 |               |
| 2         | ヒモ                | 1          | 合成繊維           | 無し              |               |
| 1         | ダストキャップ           | 1          | ナイロン           | 無し              |               |
| 符号<br>NO. | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QTY. | 材料<br>MATERIAL | 仕上<br>FINISH    | 備考<br>REMARKS |

|                          |  |                                  |        |                                                                                       |                        |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様書 (SPECIFICATION)      |  | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>2005.7.12 |        | 尺度 (SCALE)<br>2: 1                                                                    | シリーズ (SERIES)<br>D-sub | 日本航空電子工業株式会社<br>JAPAN AVIATION<br>ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD.<br> |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) |  | 製図<br>DR.                        |        | 名称 (TITLE)<br><br>DE-59-J2R<br>ダストキャップ                                                |                        |                                                                                                                                                          |
| 寸法 (DIMENSION)           |  | 担当<br>CHK.                       | 高木 (洋) |                                                                                       |                        |                                                                                                                                                          |
| 角度 (ANGLES)              |  | 査閲<br>APPD.                      |        |                                                                                       |                        |                                                                                                                                                          |
| . ±                      |  | 承認<br>APPD.                      | 窪田 (好) | 質量 (MASS)                                                                             |                        | 図面番号 (DRAWING NO.)<br><br>SJ101961                                                                                                                       |
| .X ± 0.8                 |  |                                  |        |  |                        |                                                                                                                                                          |
| .XX ± 0.3                |  |                                  |        |                                                                                       |                        |                                                                                                                                                          |
| .XXX ±                   |  |                                  |        |                                                                                       |                        |                                                                                                                                                          |