




* for 12,14 and 19 pol dimension is 10,0

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Maßstab / Scale : 2:1	A3	
CUSTOMER DRAWING		

Gez.	11.10.2019
Drawn	MCARLE
Status	Released
Gepr.	10.02.2021
Checked	MBERTSCH

Amphenol Tuche
Industrial GmbH

Female receptacle		
<i>rear mounting</i>		
M	GA T 3XXX 100+118 U	Blatt/Sheet 1 1 Bl.
Ers. f. / Replacement for : M-GA T 3XXX 100 Rev02		

Diagram	Number of contacts (Contact arrangement acc. DIN EN 61076-2-106)	Material	Part number
	19 (19-a)	Ag	T 3693 100 U
		Au	T 3693 118 U
	14 (14-b)	Ag	T 3673 100 U
		Au	T 3673 118 U
	14 (14-a)	Ag	T 3653 100 U
		Au	T 3653 118 U
	12 (12-a)	Ag	T 3638 100 U
		Au	T 3638 118 U
	8 (08-a)	Ag	T 3507 100 U
		Au	T 3507 118 U
	7 (07-b)	Ag	T 3487 100 U
		Au	T 3487 118 U
	7 (07-a)	Ag	T 3478 100 U
		Au	T 3478 118 U
	6 (6-a)	Ag	T 3403 100 U
		Au	T 3403 118 U
	5 (05-b)	Ag	T 3359 100 U
		Au	T 3359 118 U
	5 (05-a)	Ag	T 3363 100 U
		Au	T 3363 118 U
	4 (04-a)	Ag	T 3303 100 U
		Au	T 3303 118 U
	3 (03-a)	Ag	T 3263 100 U
		Au	T 3263 118 U
	2 (Pin 1+3)	Ag	T 3203 100 U
		Au	T 3203 118 U
Contact arrangement View on mating side	Number of contacts (Contact arrangement acc. DIN EN 61076-2-106)	contact plating	Part number