



X 90°



Loading-Plan:

1	white	1
2	brown	2
3	green	3
4	yellow	4
5	grey	5
6	pink	6
7	blue	7
8	red	8

Y 90°



length in "1m" step		
	40	XXX=400
	39	XXX=390
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0,1m" step	10	XXX=100
	9,9	XXX=099
	9,8	XXX=098
	. . .	. . .
	0,4	XXX=004
	0,3	XXX=003
	0,2	XXX=002
	0,1	XXX=001
Step	a [m]	XXX

a [m]	Tolerance
4,0 to 40	+1%
0,1 to 3,9	+0,04

Part no.	213484858XXXXX

Type of cable	XX
PVC grey, 8x0.25mm²	XX=82
PUR black, 8x0.25mm²	XX=70

- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

All Dimensions in mm Original Size DIN A3	Scale 2:1	Free size tol.		Ref.	Sub.
All rights reserved	Created by POPESCUD	Inspected by AVRAM	Standardisation HOFFMANN	Date 2015-12-02	State Final Release
Department EC PD - RO	Title M12 A-coded Cable Assembly				Doc-Key / ECM-Nr. 100578827/UGD/009/D 500000097918
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp	Type TB	Number 213484858XXXXX		Rev. D	Page 1/1

Downloaded from Arrow.com.

A3