




- Low profile socket, sits only 3,1mm above PCB
- Hi-Rel, 4-finger BeCu #30 clip rated at 3 amps. See page 208 for details.
- Uses Mill-Max #0501 pin. See page 131 for details.



## Ordering Information

| Total number of pins | A | B | C | Quantity per tube | Ordering Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12,6 | 5,08 | 7,6 | 41 | 115-XX-210-41-001000 |
| 4 | 5,0 | 7,62 | 10,1 | 102 | 115-XX-304-41-001000 |
| 6 | 7,6 | 7,62 | 10,1 | 67 | 115-XX-306-41-001000 |
| 8 | 10,1 | 7,62 | 10,1 | 50 | 115-XX-308-41-001000 |
| 10 | 12,6 | 7,62 | 10,1 | 40 | 115-XX-310-41-001000 |
| 14 | 17,7 | 7,62 | 10,1 | 28 | 115-XX-314-41-001000 |
| 16 | 20,3 | 7,62 | 10,1 | 25 | 115-XX-316-41-001000 |
| 18 | 22,8 | 7,62 | 10,1 | 22 | 115-XX-318-41-001000 |
| 20 | 25,3 | 7,62 | 10,1 | 20 | 115-XX-320-41-001000 |
| 22 | 27,8 | 7,62 | 10,1 | 18 | 115-XX-322-41-001000 |
| 24 | 30,4 | 7,62 | 10,1 | 16 | 115-XX-324-41-001000 |
| 28 | 35,5 | 7,62 | 10,1 | 14 | 115-XX-328-41-001000 |
| 20 | 25,4 | 10,16 | 12,7 | 20 | 115-XX-420-41-001000 |
| 22 | 27,8 | 10,16 | 12,7 | 18 | 115-XX-422-41-001000 |
| 24 | 30,4 | 10,16 | 12,7 | 16 | 115-XX-424-41-001000 |
| 28 | 35,5 | 10,16 | 12,7 | 14 | 115-XX-428-41-001000 |
| 32 | 40,6 | 10,16 | 12,7 | 12 | 115-XX-432-41-001000 |
| 24 | 30,5 | 15,24 | 17,7 | 16 | 115-XX-624-41-001000 |
| 28 | 35,5 | 15,24 | 17,7 | 14 | 115-XX-628-41-001000 |
| 32 | 40,6 | 15,24 | 17,7 | 12 | 115-XX-632-41-001000 |
| 36 | 45,7 | 15,24 | 17,7 | 11 | 115-XX-636-41-001000 |
| 40 | 50,8 | 15,24 | 17,7 | 10 | 115-XX-640-41-001000 |
| 42 | 53,3 | 15,24 | 17,7 | 9 | 115-XX-642-41-001000 |
| 48 | 60,9 | 15,24 | 17,7 | 8 | 115-XX-648-41-001000 |
| 50 | 63,5 | 15,24 | 17,7 | 8 | 115-XX-650-41-001000 |
| 52 | 66,0 | 15,24 | 17,7 | 7 | 115-XX-652-41-001000 |
| 50 | 63,5 | 22,86 | 25,3 | 8 | 115-XX-950-41-001000 |
| 52 | 66,0 | 22,86 | 25,3 | 7 | 115-XX-952-41-001000 |
| 64 | 81,2 | 22,86 | 25,3 | 6 | 115-XX-964-41-001000 |

***XX= Plating Code See Below***

***For RoHS compliance, select ◇plating code. For the all gold option (XX=13) also change part number from 115-XX-XXX-41-001000 to 115-13-XXX-41-001100***

**RoHS 2002/95/EC**

| SPECIFY PLATING CODE XX= | 13◇ | | 93 | | | 43◇ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeve (Pin) | 0,25µm Au | | 5,08µm Sn/Pb | | | 5,08µm Sn | |
| Contact (Clip) | 0,76µm Au | | 0,76µm Au | | | 0,76µm Au | |



Downloaded from Arrow.com.