
HellermannTyton

Technical data sheet

Article number:
118-05040 T50ROS



Product Group	Cable ties for thin-walled bundles
Product Family	OS-Series
Material	Polyamide 6.6, heat stabilised (PA66HS)
Colour	Black (BK)

Application Tool	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Bundle Ø max.	50.0 mm
Bundle Ø min.	1.6 mm
Flammability	UL 94 V2
Halogen-free	Yes
Height (H)	1.3 mm
Length (L)	200.0 mm
Min.Tensile Strength	225 N
Operating Temperature	-40 °C to +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Package Content	500 pcs.
Package Content packed in	pcs.
Releasable Closure (Yes/No)	No
Thickness (T)	1.3 mm
Toothing (Serration)	Outside Serrated
Variant	Outside Serrated
Weight/Unit	0.001263 kg
Width (W)	4.6 mm

HF RoHS EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

created on 22. May 2026, 11:35 am

Technical changes and errors reserved. It´s up to the customer to check the suitability for a specific application by means of tests.

Downloaded from Arrow.com.