






Loading-Plan:

1	brown
2	white
3	blue
4	black



- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

length in "1m" step		
	40	XXX=400
	39	XXX=390
	.	.
	.	.
	.	.
	12	XXX=120
	11	XXX=110
length in "0.1m" step	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	.	.
	.	.
	.	.
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	**a [m]**	**XXX**

a [m]	**Tolerance**
4.0 to 40	+1%
0.1 to 3.9	+0.04

Part no.	213485004XXXXX

Type of cable	**XX**
PVC grey, 4x0.34mm²	XX=84
PUR black, 4x0.34mm²	XX=91

All Dimensions in mm
Original Size DIN A3

Scale 2:1

Free size tol.

Ref.

Sub.

All rights reserved

Department EC PD - RO

HARTING Electronics GmbH
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
POPESCUD	AVRAM	HOFFMANN	2015-12-17	Final Release

Title: M12 A-coded Cable Assembly

Doc-Key / ECM-Nr.: 1005788831/UGD/009/B 500000098541

Type: TB

Number: 213485004XXXXX

Rev.: B

Page: 1/1

Downloaded from Arrow.com.

A3