

Connector Location A

Connector Location B




X
male



Loading Plan

1	brown
2	white
3	blue
4	black



- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

length in "1m" step		
	40	YYY=400
	39	YYY=390
	.	.
	.	.
	.	.
	12	YYY=120
	11	YYY=110
length in "0.1m" step	10	YYY=100
	9.9	YYY=099
	9.8	YYY=098
	.	.
	.	.
	.	.
	0.4	YYY=004
	0.3	YYY=003
	0.2	YYY=002
	0.1	YYY=001
Step	a [m]	YYY

a [m]	Tolerance
4.0 to 40	±1%
0.1 to 3.9	+0.04

Part no.	213486004YYYYY

Type of cable	YY
PVC grey, 4x0.34mm²	YY=84
PUR black, 4x0.34mm²	YY=91

All Dimensions in mm	Tech. Character.	Free size tol.	According to production drawing

All rights reserved

Department HCS - RO

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
405181 Hadar	COSTEA Costea	402676 Gross	2021-08-09	Final Release

Title: M12 Cable Assembly A-cod an/- m/-

Doc-Key / ECM-Nr.: 100626548/UGD/009/F 500000200745

Type: TB | Number: 213486004YYYYY | Rev.: F | Page: 1/1

Downloaded from Arrow.com.

A3