

Connector Location A


Connector Location B





X

female



Loading-Plan

1	brown
2	white
3	blue
4	black

- Protection level: IP67
- Temperature range: -25°C ... +80°C

length in "1m" step		
	40	XXX=400
	39	XXX=390
	. . .	. . .
	12	XXX=120
	11	XXX=110
	10	XXX=100
	9.9	XXX=099
	9.8	XXX=098
	. . .	. . .
	0.4	XXX=004
	0.3	XXX=003
	0.2	XXX=002
	0.1	XXX=001
Step	**a [m]**	**XXX**

4.0 to 40	±1%
0.1 to 3.9	+0.04
a [m]	**Tolerance**

PVC grey, 4x0.25mm²	21348300481XXX
Type of cable	**Part no.**

All Dimensions in mm	Tech. Character.	Free size tol.	According to production drawing		
All rights reserved	Created by STOCHECIC Stocheci	Inspected by COSTEA Costea	Standardisation MUNTEANV Muntean	Date 2019-01-11	State Final Release
Department HCS - RO	Title M8 Cable Assembly 4-poles an/- f/-				Doc-Key / ECM-Nr. 100577978/UGD/009/C 500000145294
HARTING Customised Solutions D-32339 Espelkamp	Type TB	Number 21348300481XXX		Rev. C	Page 1/1

Downloaded from Arrow.com.

A3