**3312 NM**

# DC axial panel fan



**ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG**
Hermann-Papst-Str. 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 (0) 7724 81-0
info2@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

## Nominal data

| | |
|---|---|
| **Item** | **3312 NM** |
| **Motor** | **-** |

| | | |
|---|---|---|
| Nominal voltage | VDC | 12 |
| Nominal voltage range | VDC | 6 .. 15 |
| Speed (rpm) | $min^{-1}$ | 2250 |
| Power consumption | W | 1.1 |
| Min. ambient temperature | °C | -20 |
| Max. ambient temperature | °C | 75 |
| Air flow | $m^3/h$ | 68 |
| Sound power level | B | 4.3 |
| Sound pressure level | dB(A) | 29 |

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change





Downloaded from Arrow.com.

## Technical description

| | |
|---|---|
| **Weight** | 0.19 kg |
| **Dimensions** | 92 x 92 x 32 mm |
| **Impeller material** | Glass-fiber reinforced PA plastic |
| **Housing material** | Glass-fiber reinforced PBT plastic |
| **Airflow direction** | Exhaust over struts |
| **Service life L10 at 40 °C** | 80.000 h |
| **Service life L10 at maximum temperature** | 32.500 h |




ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

Downloaded from Arrow.com.

# DC axial panel fan

## Product drawing







ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

Downloaded from Arrow.com.

# DC axial panel fan

## Curves






ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

Downloaded from Arrow.com.