

Product Searches

- [7/16](#)
- [1.0/2.3](#)
- [1.6/5.6](#)
- [AFI](#)
- [AMC](#)
- [BNC](#)
- [C](#)
- [FAKRA SMB](#)
- [FME](#)
- [HN](#)
- [MCX](#)
- [Mini BNC](#)
- [Mini-UHF](#)
- [Mini 75 Ohm SMB](#)
- [MMCX](#)
- [Precision \(APC\)](#)
- [QMA](#)
- [QWS](#)
- [SC](#)
- [SMA](#)
- [SMB](#)
- [SMC](#)
- [SMP](#)
- [SSMB](#)
- [TNC](#)
- [Triax](#)
- [Twin BNC](#)
- [Twinax](#)
- [Type F](#)
- [Type G](#)
- [Type N](#)
- [UHF](#)

- [Adapters](#)
- [Cable Assemblies](#)
- [Tools](#)
- [Accessories](#)

[Product Search](#)

[Inventory Search](#)

product details



Please note: Images are for reference only

Amphenol Part Number:	082-5375-RFX
Product Series:	Type N
Product Type:	Connectors » Cable
Application:	Crimp
Body Plating:	Nickel
Body Termination:	Crimp
Cable Group:	C
Cable Type:	89907 , B7806A , RG-141 , RG-58 , RG-58C
Connector Body Style:	Straight
Contact Plating:	Gold
Contact Termination:	Crimp
Gender:	Plug
Impedance:	50 Ohm
RoHS Compliant:	Yes