





A



PIN No.	顏色 Colour
1	黃 YEL
2	紅 RED
3	藍 BLU
4	橙 ORG

陳錦棠


Wiring Diagram

连接器位vs 引线颜色

Pin No.vs.Lead Wire Colour

规格 Specifications

1. 相数	Number of Phase	2
2. 步距角	Step Angle	1.8°
3. 额定电压	Rated Voltage	3.2V DC
4. 额定电流	Rated Current	1Amp
5. 保持转矩	Holding Torque	0.305N.m Typ.(Two phase on/rated current)
6. 相电阻	Phase Resistance	3.2ohm±10%(20°C)
7. 相电感	Phase Inductance	6mH±20%(1kHz 1V rms)
8. 转子惯量	Rotor Inertia	38g.cm ²
9. 电机重量	Motor Weight	0.21kg
10. 绝缘等级	Insulation Class	B(130°C)



铭牌 Label Detail

MOONS' STEPPING MOTOR
Max. Speed:3000RPM
Ambient:50°C
Ins. Class B

铭牌 Label Detail

TYPE MS17HD4L110-03
24VDC Max. 1A 0.305N.m
XXXXXXXX YY/MM/DD

Work Order 加工单号

[illegible]