3312 NHH

DC axial panel fan



ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG
Hermann-Papst-Str. 1
D-78112 St. Georgen
Phone +49 (0) 7724 81-0
info2@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

Nominal data

Item	**3312 NHH**
Motor	**-**

Nominal voltage	VDC	12
Nominal voltage range	VDC	6 .. 15
Speed (rpm)	min^{-1}	3450
Power consumption	W	3.4
Min. ambient temperature	°C	-20
Max. ambient temperature	°C	75
Air flow	m^3/h	107
Sound power level	B	5.4
Sound pressure level	dB(A)	42

ml = Max. load · me = Max. efficiency · fa = Free air · cs = Customer specification · ce = Customer equipment
Subject to change

Downloaded from Arrow.com.


Technical description

Weight	0.19 kg
Dimensions	92 x 92 x 32 mm
Impeller material	Glass-fiber reinforced PA plastic
Housing material	Glass-fiber reinforced PBT plastic
Airflow direction	Exhaust over struts
Service life L10 at 40 °C	67.500 h
Service life L10 at maximum temperature	27.500 h

Downloaded from Arrow.com.

DC axial panel fan

Product drawing




ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

Downloaded from Arrow.com.

DC axial panel fan

Curves



ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG · Hermann-Papst-Str. 1 · D-78112 St. Georgen · Phone +49 (0) 7724 81-0 · info2@de.ebmpapst.com · www.ebmpapst.com

Downloaded from Arrow.com.