

Product Searches

[7/16](#)

[1.0/2.3](#)

[1.6/5.6](#)

[AFI](#)

[AMC](#)

[BNC](#)

[BNC - RP](#)

[C](#)

[FAKRA SMB](#)

[FME](#)

[HN](#)

[MCX](#)

[Mini BNC](#)

[Mini-UHF](#)

[Mini 75 Ohm SMB](#)

[MMCX](#)

[Precision \(APC\)](#)

[QMA](#)

[QWS](#)

[SC](#)

[SMA](#)

[SMA - RP](#)

[SMB](#)

[SMC](#)

[SMP](#)

[SSMB](#)

[TNC](#)

[TNC - RP](#)

[Triax](#)

[Tw in BNC](#)

[Tw inax](#)

[Type F](#)

[Type G](#)

[Type N](#)

[UHF](#)

[Reverse](#) [Polarity](#)

.....

[Adapters](#)

[Cable Assemblies](#)

[Tools](#)

[Accessories](#)

.....

[Product](#) [Search](#)

.....

[Inventory Search](#)

product details

image
not yet
available

Please note: Images are for reference only

Amphenol Part Number: 031-6166

Product Series: [TNC](#)

Product Type: [Connectors](#) » [Cable](#)

Application: [Crimp](#)

Attachment/Affixment: [Bulkhead](#)

Body Plating: [Nickel](#)

Body Termination: [Crimp](#)

Cable Group: [C](#)

Cable Type: [89907](#), [B7806A](#), [RG-141](#), [RG-58](#), [RG-58C](#)

Connector Body Style: [Straight](#)

Contact Plating: [Gold](#)

Contact Termination: [Crimp](#)

Gender: [Jack](#)

Impedance: [50 Ohm](#)

Mounting/Orientation: [Rear Mount](#)

RoHS Certificate: [Yes](#)

More Information: [Distributor Inventory](#)