

product details

Product Searches

- [7/16](#)
- [1.0/2.3](#)
- [1.6/5.6](#)
- [AFI](#)
- [AMC](#)
- [BNC / RP-BNC](#)
- [C](#)
- [FAKRA SMB](#)
- [FME](#)
- [HN](#)
- [MCX](#)
- [Mini-UHF](#)
- [Mini 75 ? SMB](#)
- [MMCX](#)
- [Precision \(APC\)](#)
- [QMA](#)
- [SC](#)
- [SlimLine BNC](#)
- [SMA / RP-SMA](#)
- [SMB](#)
- [SMC](#)
- [SMP](#)
- [SSMB](#)
- [TNC / RP-TNC](#)
- [Triax](#)
- [True 75 ? BNC](#)
- [Tw in BNC](#)
- [Tw inax](#)
- [Type F](#)
- [Type G](#)
- [Type N](#)
- [UHF](#)
- [Reverse Polarity](#)



Please note: Images are for reference only

Amphenol Part Number:	000-28000
Description:	MHV RG59,62, 71, 140, 210 Cable Plug
Product Series:	
Product Type:	Connectors » Cable
Connector Body Style:	Straight
Gender:	Plug
Impedance:	Non-Constant
RoHS Certificate:	Yes
More Information:	Distributor Inventory

- [Adapters](#)
- [Cable Assemblies](#)
- [Tools](#)
- [Accessories](#)

[Product Search](#)

[Inventory Search](#)