



**Drucktaster**

**Push-button Switches**

**Allgemeine Hinweise und Technische Daten**  
[Klicken Sie hier](#)

**General Remarks and Technical Data**  
[click here](#)

**Spezifische Technische Daten**



Schaltstrom:  $\leq 50\text{mA}$   
 Ruhestrom:  $\leq 50\text{mA}$   
 Nennspannung:  $\leq 12\text{V} =$   
 Schaltleistung:  $\leq 0,6\text{VA}$   
 Isolationswiderstand:  $> 10^8\Omega$   
 Durchgangswiderstand:  $< 100\text{m}\Omega$   
 Lötwärmebeständigkeit: CECC 00802 /  
 DIN 45802 - 230°C 5s  
 Lebensdauer (Schaltspiele):  $50 \times 10^4$   
 Gehäusefarbe: schwarz

**Specific Technical Data**

Operating current:  $\leq 50\text{mA}$   
 Zero signal current:  $\leq 50\text{mA}$   
 Rated voltage:  $\leq 12\text{V} =$   
 Contact rating:  $\leq 0,6\text{VA}$   
 Insulation resistance:  $> 10^8\Omega$   
 Volume resistance:  $< 100\text{m}\Omega$   
 Soldering performance: CECC 00802 /  
 DIN 45802 - 230°C 5s  
 Life time (cycle):  $50 \times 10^4$   
 Color of housing: black

Die Leiterplattenschalter der Serie 1254 entsprechen im Wesentlichen den Serien 2269 und 2270. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit zwischen unterschiedlichen Betätigerhöhen wählen zu können. Andere Ausführungen auf Anfrage möglich

1254 series printed circuit board switches are mainly identical to the 2269 and 2270 series. A feature is the option of being able to choose between difference actuator heights. Other types on request.



Layoutvorschlag · Layout Suggestion

Blistergurtverpackung DIN EN 60286-3  
 Tape and reel packed DIN EN 60286-3  
 $K_0=7,6 \cdot W=24 \cdot P_1=16$

700 Stück pro Rolle  
 700 pieces per reel


**Art.-Nr. 1254.1007**

**Bedienknöpfe**


**Control knobs**

Farbe · Color	Material
rot · red	ABS
schwarz · black	ABS
blau · blue	ABS
gelb · yellow	ABS
grün · green	ABS

rund · round $\varnothing 4,5$ Art.-Nr.	viereckig · square 4 Art.-Nr.
<b>1254.0221</b>	<b>1254.0321</b>
<b>1254.0231</b>	<b>1254.0331</b>
<b>1254.0261</b>	<b>1254.0361</b>
<b>1254.0271</b>	<b>1254.0371</b>
<b>1254.0281</b>	<b>1254.0381</b>



rund · round



viereckig · square

Magerdruck keine Lagerware · Bestellmenge und Preise auf Anfrage  
Light printing non-stock item · Quantity and prices on request

 [Seite ausdrucken](#)

 [Print page](#)