図面番号(DRAWING NO.) SJ103130

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	28.Apr.2005	057127	CHANGE DESIGNATION	T.URANO	N.UCHIYAMA	Y.YAHIRO	K.HISATOMI
3	2.Jul.2009	068186	ADDED ITEM	———	N.UCHIYAMA	———	Y.MIZUSAWA
4	22.Jul.2016	018176	DELETION OF ITEM	———	K.NAKAZAWA	———	T.KUDOU

WISDOM承認 2016/07/26





APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

TABLE1 FINISH (AFTER PLATING)
表1 仕上(後めっき)

CONTACT コンタクト / FINISH 仕上記号	1	2	3	5
CONTACT AREA 接触部	GOLD PLATING OVER NICKEL (GOLD:0.1μmMIN) Ni上Au0.1μm以上	GOLD PLATING OVER NICKEL (GOLD:0.3μmMIN) Ni上Au0.3μm以上	GOLD PLATING OVER NICKEL (GOLD:0.76μmMIN) Ni上Au0.76μm以上	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)メッキ
TERMINAL AREA 結線部	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)メッキ			







SECT. A−A
(SCALE 10:1) □0.5

RAISED COMPANY LOGO, NO. OF CONTACTS AND TOOLING MARK
社標、芯数及び金型記号表示

TABLE2 NO. OF CONTACTS AND DIMENSIONS
表2 芯数及び寸法

NO. OF CONTACTS 芯数 / DIMENSIONS 寸法	A	B	C	D	E
4	2	———	———	4.6	5.6
6	4	———	———	6.6	7.6
8	6	———	1.4	8.6	9.6
10	8	———	3.4	10.6	11.6
12	10	2	5.4	12.6	13.6
14	12	4	7.4	14.6	15.6
16	14	6	9.4	16.6	17.6
18	16	8	11.4	18.6	19.6
20	18	10	13.4	20.6	21.6
22	20	12	15.4	22.6	23.6
24	22	14	17.4	24.6	25.6
26	24	16	19.4	26.6	27.6
28	26	18	21.4	28.6	29.6
30	28	20	23.4	30.6	31.6
32	30	22	25.4	32.6	33.6
34	32	24	27.4	34.6	35.6
36	34	26	29.4	36.6	37.6
38	36	28	31.4	38.6	39.6
40	38	30	33.4	40.6	41.6
42	40	32	35.4	42.6	43.6
44	42	34	37.4	44.6	45.6

△4△3△2 DESIGNATION
命名法

LY20−＊P−DT1−P＊E−＊

- SERIES シリーズ
- NO. OF CONTACT 芯数
- PIN SIDE ピン側
- 2ROWS 2列
- TERMINATION STYLE T:STRAIGHT THROUGH HOLE LT:ANGLE THROUGH HOLE 結線部形状 T:ストレートスルーホール LT:アングルスルーホール
- TERMINAL LENGTH 結線部長さ
- POST FORM(PRESS) ポスト形状(プレス)
- FINISH(TABLE1) 仕上記号(表1)
- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)
- COLOR OF INSULATOR 色相 N:LIGHT GLAY 淡灰 B:BLACK 黒 BU:BLUE 青 BR:BROWN 茶

NO. 符号	DESCRIPTION 名称	QTY. 個数	MATERIAL 材料	FINISH 仕上	REMARKS 備考
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED 6-6NY	———	———
1	POST	TABLE2	COPPER ALLOY	TABLE1	———

仕様書(SPECIFICATION) △3 JACS-1337-500

第1版(ORIGINAL DATE) 27.Jan.2005

製図 DR.	T.URANO
担当 CHK.	N.UCHIYAMA
査閲 APPD.	Y.YAHIRO
承認 APPD.	K.HISATOMI

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	×° ±
.× ±0.4	×°× ' ±
.×× ±0.1	単位(UNIT):mm
.××× ±	

尺度(SCALE) 2:1

シリーズ(SERIES) LY

名称(TITLE) △2 LY20−＊＊P−DT1−P＊E−＊ STRAIGHT PIN HEADER

質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ103130

SIZE A3

版数(VER.) 4

DCF-C-212H(12.08)

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

Downloaded from Arrow.com.