

SERIES

8027



オス・メス同形のコンセプトをインシュレータにも生かしたコネクタ。大电流、高耐電圧回路用として開発されました。

プラグ、リセプタクルともに同形のコンタクトプロテクタが、コンタクトを完全に保護します。たがいに直角に嵌合して、接触面を保護します。従来のラック・アンド・パネル用コンタクトが使用可能なため、応用範囲はさらに拡大されます。

Series 8027 applies the hermaphroditic concept to insulator. Developed for use in high current and high stand voltage circuits.

型番構成 PART NUMBERING SYSTEM

00	8027	030	XXX	XXX
				バリエーションコード; VARIATION CODE
				コンタクトコード; CONTACT CODE
				極数; NUMBER OF CONTACTS
				シリーズ名; SERIES No.

Product Selection Guide

型番構成/注文方法 Ordering Code

00-8027-030-XXX-XXX	
コンタクト数 Number of Contacts	30
コンタクトコード Contact code	
000:付属コンタクト無 Without contact	
213———	圧着(バラ端子) Crimp (Contacts Loose) AWG#14 ~ #16
60 8025 0213 00 339 ☆	
217———	ハンダ付 Soldering 2.5mm²
60 8017 0513 00 339 ☆	
218———	ワイヤラッピング Wire wrapping 0.64x1.27x14.4mm
60 8017 0613 00 339 ☆	
750———	ワイヤラッピング Wire wrapping 0.64x0.66x14.7mm
60 8017 0623 00 339 ☆	
296———	ワイヤラッピング Wire wrapping 0.64x0.66x14.7mm
60 8017 0633 00 339 ☆	
313———	圧着(バラ端子) Wire wrapping AWG#18~#26
60 8017 0313 00 339 ☆	
バリエーションコード Variation code	

○印は有 ○ = Yes
×印は無 × = No

バリエーション コ　ード VARIATION CODE	カバー/ケーブル 取　出　し　口 COVER AND CABLE ENTRANCE	アクチュエーティング ナ　ッ　ト ACTUATING NUT	フィックスド スクリュー FIXED SCREW	アクチュエーティング スクリュー ACTUATING SCREW	フィックスド ナ　ッ　ト FIXED NUT
001	×	○	×	×	×
002	×	×	○	×	×
003	×	×	×	○	×
004	×	×	×	×	○
011	TOP	○	×	×	×
012	TOP	×	○	×	×
013	TOP	×	×	○	×
014	TOP	×	×	×	○
021	SIDE	○	×	×	×
022	SIDE	×	○	×	×
023	SIDE	×	×	○	×
024	SIDE	×	×	×	○

コネクタ組み合わせ Connector Combinations

プラグ バリエーションコード Plug Variation	リセプタクル バリエーションコード Receptacle Variation					
	002	004	012	014	022	024
001	○	○	○	○	○	○
003	○	○	○	○	○	○
011	○	○	○	○	○	○
013	○	○	○	○	○	○
021	○	○	○	○	○	○
023	○	○	○	○	○	○

☆はコンタクト単体でご利用いただく場合のコードです。
☆ mark : Code number for the order only of contact


SERIES

8027


30極 プラグ／リセ 組合せ
30 CONTACTS
PLUG/SOCKET

●プラグ (PLUG)


プラグ:アクチュエイティングスクリュー
PLUG:Actuating Screw

P/N 00 8027 030 000 003


プラグ:アクチュエーティングナット
PLUG:Actuating Nut

P/N 00 8027 030 000 001**●リセ (SOCKET)**

リセ:フィックスドナット
SOCKET:Fixed Nut

P/N 00 8027 030 000 004

リセ:フィックスドスクリュー
SOCKET:Fixed Screw

P/N 00 8027 030 000 002

000=付属コンタクト無 (without contact)


SERIES

8027


カバー、適用工具
Cover、Application Tooling

カバー Cover

アクチュエーティングナット付プラグ PLUG With Actuating Nut





アクチュエーティングスクリュー付プラグ PLUG With Actuating Screw



パネル取付寸法 / Recommended Chassis Layout

パネル取付図 Recommended Chassis Layout



適用工具 Application Tooling

圧着工具 Contact Crimping Pliers	06 1001 014 (Single Head) 06 1001 013 (Dual Head)	AWG#14~#16 AWG#14~#16, AWG18
引抜き工具 Contact Extraction Tools	06 1002 075	コンタクト交換に使用 Used for replacing contacts